

# FXO CoaXPress

fxo425MCX12-2C



## 常规

型号:	fxo425MCX12-2C
产品代码:	F002265
产品系列:	FXO CoaXPress
状态:	Available

## 传感器

传感器类型:	Area scan
色度:	Mono
光谱:	Visible
光谱范围:	400 nm to 1000 nm
分辨率:	1,600 × 1,104 (1.80 MP)
传感器型号:	Sony IMX425LLJ-C
传感器架构 (材料) :	cmos
快门类型:	global-shutter
传感器尺寸:	14.4 × 9.94 mm (17.5 mm, 17.6mm (Type 1.1))
像素尺寸:	9.00 μm × 9.00 μm

## 像素格式

传感器位深度:	8-Bit,12-Bit
单色像素格式:	mono8, mono12

## 时序与增益

最大帧率:	671 fps
曝光时间:	7 $\mu$ s to 60 s
增益:	0.0 dB to 48.0 dB

## I/O与电源

非电气隔离IO:	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非电气隔离IO:	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光电隔离线路:	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
电源供应:	10 to 25VDC, Power over CoaXPress
功耗:	External: 13 W (typical)

## 工作条件

工作温度 (外壳):	-10 °C to 60 °C
------------	-----------------

## 机械特性

机身尺寸 (L x W x H mm) :	73 x 50 x 50
滤光片/保护玻璃:	K9 - AR coating - 400-850nm
IP防护等级:	IP30
镜头接口:	C-Mount
重量:	240 g

## 板载内存与FPGA

非易失性存储器 (闪存) :	32 MByte
----------------	----------

## 接口

数字接口:	cxp-12 with 2 connections
接口连接器:	(micro-BNC)

## 固件功能 - 图像控制

曝光模式:	Manual, Auto, External
增益模式:	Auto, Manual
图像控制功能:	FW Features - Image Control


## 固件功能 - 相机控制

触发模式/同步:	INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
----------	----------------------------





### Monochrome

(not included: lens- and light source characteristics)




## back view


front view




left view




right view




top view



bottom view





## I/O pin assignment

Hirose 12 Pin



1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)