



allPIXA pro Camera Link

allPIXA pro 4k

一般

モデル	allPIXA pro 4k
製品コード	CP000476-4096-S
製品シリーズ	allPIXA pro Camera Link
ステータス	Available

センサー

センサータイプ	Line scan 2D
クロマ	Color
スペクトル	Visible
スペクトル範囲	400 nm to 1000 nm
解像度	4,096 × 3 lines
センサー構造 (材料)	ccd
ピクセルサイズ	10.00 µm × 10.00 µm

ピクセルフォーマット

データフォーマット	3× 8/10 Bit color
-----------	-------------------

タイミングとゲイン

最大ライン速度 (トライリニア)	50.8 kHz
------------------	----------

I/Oと電源

I/Oコネクタ	External IO (15 pin D-Sub, female)
電源	12 to 24 VDC
消費電力	External: 19 W

機械的特性

本体寸法 (L x W x H mm)	102 × 77 × 100
IP等級	IP50
レンズマウント	-
重量	1000 g

オンボードメモリ・FPGA

不揮発性メモリ (フラッシュ)	4 KByte
-----------------	---------

インターフェース

デジタルインターフェース	camera link @ 85 mhz full, medium, base
インターフェースコネクタ	Camera Link (MDR)
ビジョン規格	Camera Link

FW機能 - 画像制御

露光モード	manual
ゲインモード	auto, manual
ホワイトバランスモード	auto, manual