



HR 10GigE

hr342CXGE

일반

모델	hr342CXGE
제품 코드	F004071
제품 시리즈	HR 10GigE
상태	Available

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Color
스펙트럼	Visible
스펙트럼 범위	400 nm to 1000 nm
해상도	6,464 × 4,852 (31.40 MP)
센서 모델	Sony IMX342
센서 아키텍처 (소재)	cmos
셔터 유형	Global shutter (GS)
센서 크기	22.3 × 16.74 mm (27.88 mm, Type APS-C)
픽셀 크기	3.45 μm × 3.45 μm

픽셀 형식

센서 비트 심도	8-bit, 12-bit
RGB 픽셀 형식	bayer8, bayer12

이미징 성능

다이내믹 레인지	70.5 dB
SNR	39.9 dB

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도	35.4 fps
노출 시간	19 μ s to 60 s
게인	0.0 dB to 48.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
특정 비절연 라인	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
광절연 라인	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 커넥터	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
전원 공급 장치	10 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+, in option -P)
전력 소비	External: 16 W (typical)

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)	80 × 70 × 70
필터/보호 유리	N-BK7 - AR coating
IP 등급	IP30
렌즈 마운트	M58x0.75
무게	400 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM)	448 MByte
비휘발성 메모리 (플래시)	32 MByte

인터페이스

디지털 인터페이스	10gige
인터페이스 커넥터	(RJ-45)
비전 표준	GigE Vision 2.0

FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드	manual, auto, external
게인 모드	auto, manual
화이트 밸런스 모드	auto, manual

FW 기능 - 이미지 제어


이미지 제어 기능	lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc
-----------	---

FW 기능 - 카메라 제어

트리거 모드/동기화	internal, software, external
------------	------------------------------


카메라 제어 기능	User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,
-----------	------------------------------------

Quantum Efficiency




Technical Drawing


front view




back view




cross section




right view




top view



bottom view



3D view



I/O pin assignment



Hirose 12 Pin

1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)