



# allPIXA pro Camera Link

allPIXA pro 7.3k

## 일반

모델	allPIXA pro 7.3k
제품 코드	CP000476-7300-W
제품 시리즈	allPIXA pro Camera Link
상태	Available

## 센서

센서 유형	Line scan 2D
크로마	Color
스펙트럼	Visible
스펙트럼 범위	400 nm to 1000 nm
해상도	7,300 × 3 lines
센서 아키텍처 (소재)	ccd
픽셀 크기	10.00 μm × 10.00 μm

## 픽셀 형식

데이터 형식	3× 8/10 Bit color
--------	-------------------

## 타이밍 및 게인

최대 라인 속도 (트리리니어)	29 kHz
------------------	--------

## I/O 및 전원

I/O 커넥터	External IO (15 pin D-Sub, female)
전원 공급 장치	12 to 24 VDC
전력 소비	External: 19 W

## 기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)	102 × 77 × 100
IP 등급	IP50
렌즈 마운트	-
무게	1000 g

## 온보드 메모리 및 FPGA

비휘발성 메모리 (플래시)	4 KByte
----------------	---------

## 인터페이스

디지털 인터페이스	camera link @ 85 mhz full, medium, base
인터페이스 커넥터	Camera Link (MDR)
비전 표준	Camera Link

## FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드	manual
게인 모드	auto, manual
화이트 밸런스 모드	auto, manual