Allied Vision

FXO 10GigE

fxo547MXGE

一般

型號	fxo547MXGE
產品編號	F002124
產品系列	FXO 10GigE
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Mono
光譜	Visible
光譜範圍	400 nm to 1000 nm
解析度	2,448 × 2,048 (5.00 MP)
感測器型號	Sony IMX547
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	Global shutter (GS)
感測器尺寸	6.71 × 5.61 mm (8.75 mm, Type 1/1.8)
像素大小	2.74 µm × 2.74 µm

像素格式

感測器位深	8-bit, 12-bit
單色像素格式	mono8, mono12

影像性能

動態範圍	72 dB
訊噪比	39 dB

時序與增益

最大影格率	124 fps
曝光時間	6 µs to 60 s
增益	0.0 dB to 48.0 dB

I/O 與電源

非隔離線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非隔離線	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應	10 to 25VDC, Power over Ethernet
功耗	External: 9 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼)	-10 °C to 60 °C

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	76 × 50 × 50
濾光片/保護玻璃	K9 - AR coating - 400-850nm
防護等級	IP30
鏡頭接口	C-Mount
重量	240 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM)	896 MByte
非揮發性記憶體 (Flash)	32 MByte

介面

數位介面	10gige
介面連接器	(RJ-45)
視覺標準	GigE Vision 2.0

FW 功能 – 影像控制

曝光模式	manual, auto, external
增益模式	auto, manual
影像控制功能	roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步	internal, software, external
相機控制功能	PTP, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

量子效率


Monochrome
(not included: lens- and light source characteristics)
Relative Response [ ]
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
Wavelength [nm]
© SVS-Vistek GmbH, 2021

技術圖紙


1" - 32 UN 2A
↧ 8,5
∅ 30
□ 42
□ 50


10 GigE
30,2
25,4
15,6
6,2
5,6
2
0
A
47,3
23,3
11
4,6
2
0


0,5 sensor cover glass
1 cover glass
SVS-VISTEK
FX0
17,526
optical distance
17,856
optical backfocus incl.
cover glass compensation
18,086
mechanical adjustment
without compensation


M4 - 6H ↧ 5
same from left
34
SVS-VISTEK
FX0
0
7,5
11,8
28,1
32,1
61,8
65,7
76,3







I/O 引腳分配

Hirose 12 Pin



1	VIN –	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 –	(opto In –)
5	IN 1	(0 - 24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0 - 24V)	12	OUT 0	(open drain)