

# FXO 25GigE

fxo537C25GE



## 一般

型號:	fxo537C25GE
產品編號:	F002315
產品系列:	FXO 25GigE
狀態:	Available

## 感測器

感測器類型:	Area scan
色度:	Color
光譜:	Visible
光譜範圍:	400 nm to 1000 nm
解析度:	2,448 × 2,048 (5.00 MP)
感測器型號:	Sony IMX537
感測器架構 (材料):	cmos
快門類型:	global-shutter
感測器尺寸:	6.71 × 5.61 mm (8.75 mm, 8.8mm (Type 1/1.8))
像素大小:	2.74 μm × 2.74 μm

## 像素格式

感測器位深:	8-Bit,12-Bit
RGB 像素格式:	bayer8, bayer12

## 影像性能

動態範圍: 72 dB

訊噪比: 39 dB

## 時序與增益

最大影格率: 262 fps

曝光時間: 4  $\mu$ s to 60 s

增益: 0.0 dB to 48.0 dB

## I/O 與電源

非隔離線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,

特定非隔離線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,

光隔離線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,

電源供應: 10 to 25VDC

功耗: External: 17.5 W (typical)

## 操作條件

操作溫度 (機殼): -10 °C to 60 °C

## 機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 100 x 50 x 50

濾光片/保護玻璃: IR-Cut 680

防護等級: IP30

鏡頭接口: C-Mount

重量: 320 g

## 板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 4032 MByte

非揮發性記憶體 (Flash): 128 MByte

## 介面

數位介面: 25gige

介面連接器: (SFP28)

## FW 功能 – 影像控制

曝光模式: Manual, Auto, External

## FW 功能 – 影像控制

增益模式: Auto, Manual

白平衡模式: auto, manual


影像控制功能: FW Features - Image Control

## FW 功能 – 相機控制

相機控制功能: PTP, RDMA support, User Sets, PWM(4), Sequencer,

### Color

(not included: lens- and light source characteristics)



© SVS-Vistek GmbH, 2021

### I/O 引脚分配



1	VIN - (GND)	7	OUT1 (open drain)
2	VIN + (10 V to 25 V DC)	8	OUT2 (open drain)
3	IN4 (RXD RS232)	9	IN3 + (opto In +)
4	OUT4 (TXD RS232)	10	IN3 - (opto In -)
5	IN1 (0-24V)	11	OUT3 (open drain)
6	IN2 (0-24V)	12	OUT0 (open drain)