



FXO CoaXPress

fxo545CCX

一般

型號	fxo545CCX
產品編號	F002127
產品系列	FXO CoaXPress
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Color
光譜	Visible
光譜範圍	400 nm to 1000 nm
解析度	4,096 × 3,000 (12.30 MP)
感測器型號	Sony IMX545
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	Global shutter (GS)
感測器尺寸	11.22 × 8.22 mm (13.91 mm, 14mm (Type 1/1.1))
像素大小	2.74 μm × 2.74 μm

像素格式

感測器位深	8-bit, 12-bit
RGB 像素格式	bayer8, bayer12

影像性能

動態範圍	72 dB
訊噪比	39 dB

時序與增益

最大影格率	61 fps
曝光時間	8 μ s to 60 s
增益	0.0 dB to 48.0 dB

I/O 與電源

非隔離線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非隔離線	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源供應	10 to 25VDC, Power over CoaXPress
功耗	External: 8 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼)	-10 °C to 65 °C
-----------	-----------------

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	70 × 50 × 50
濾光片/保護玻璃	IR-Cut 680
防護等級	IP30
鏡頭接口	C-Mount
重量	240 g

板載記憶體與 FPGA

非揮發性記憶體 (Flash)	32 MByte
-----------------	----------

介面

數位介面	cxp-12 with 1 connection
介面連接器	(micro-BNC)

FW 功能 – 影像控制

曝光模式	manual, auto, external
增益模式	auto, manual
白平衡模式	auto, manual

FW 功能 – 影像控制


影像控制功能	roi, lut, mirror-image
--------	------------------------

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步	internal, software, external
---------	------------------------------

相機控制功能	PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,
--------	--------------------------------------

量子效率



技術圖紙

 Technical Drawing Front View

 Technical Drawing Back View

 Technical Drawing Left View

 Technical Drawing Right View

 Technical Drawing Top View

 Technical Drawing Bottom View

 Technical Drawing Cross Section

I/O 引腳分配

Hirose 12 Pin		1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
		2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
		3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
		4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
		5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
		6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)

