

EoSens CoaXPress-12

EoSens21MCX12-M58

一般

型號	EoSens21MCX12-M58
產品編號	F006217
產品系列	EoSens CoaXPress-12
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Mono
光譜	Visible
光譜範圍	350 nm to 1000 nm
解析度	5,120 × 4,096 (21.00 MP)
感測器型號	Gpixel GSPRINT4521
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	Global shutter (GS)
感測器尺寸	23.04 × 18.43 mm (29.51 mm, Type APS-C)
像素大小	4.50 µm × 4.50 µm

像素格式

感測器位深	8-bit, 10-bit, 12-bit
單色像素格式	mono8, mono10, mono12

時序與增益

最大影格率	230 fps
最大影格率 ROI 模式	5120 x 4096 230 fps, 5120 x 3072 305 fps, 5120 x 1024 891 fps, 5120 x 128 5540 fps, x 12560 fps,
曝光時間	4 µs to 1 s

時序與增益

增益	0.0 dB to 12.0 dB
----	-------------------

I/O 與電源

非隔離線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定非隔離線	0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線	0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應	12 to 24VDC
功耗	External: 21 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼)	-10 °C to 60 °C
-----------	-----------------

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	55 × 80 × 80
防護等級	IP30
鏡頭接口	M58x0.75
重量	630 g


介面





數位介面	cxp-12 with 4 connections
介面連接器	(micro-BNC)
視覺標準	CoaXPress 2.0




FW 功能 – 影像控制

曝光模式	external
增益模式	digital, analog
白平衡模式	true
影像控制功能	roi, mirror-image


量子效率







I/O 引腳分配

	Pin	Signal	Pin	Signal
	1 + 12	GND	6	IN0
	2 + 11	VCC (12 - 24 V)	7	IO _{GND}
	3	IO _{GND}	8	OUT1
	4	OUT0	9	IO _{GND}
	5	IO _{GND}	10	IN1