

SHR CoaXPress

shr811MCX12



一般

型號	shr811MCX12
產品編號	F004227
產品系列	SHR CoaXPress
狀態	Available

感測器

感測器類型	Area scan
色度	Mono
光譜	Visible
光譜範圍	400 nm to 1000 nm
解析度	19,200 × 12,800 (245.80 MP)
感測器型號	Sony IMX811
感測器架構 (材料)	cmos
快門類型	rolling-shutter
感測器尺寸	53.95 × 35.97 mm (64.84 mm, 64.84mm (Type 4.1))
像素大小	2.81 μm × 2.81 μm

像素格式

感測器位深	12-Bit, 14-Bit, 16-Bit
單色像素格式	mono12, mono14, mono16

影像性能

動態範圍	77.8 dB
訊噪比	44.4 dB

時序與增益

最大影格率	12.4 fps
曝光時間	60 μ s to 60 s
增益	0.0 dB to 24.0 dB

I/O 與電源

非隔離線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非隔離線	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源供應	10 to 25VDC, Power over CoaXPress
功耗	External: 17 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼)	-10 °C to 60 °C
-----------	-----------------

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	86 x 80 x 80
防護等級	IP30
鏡頭接口	M72x0.75
重量	600 g

板載記憶體與 FPGA

非揮發性記憶體 (Flash)	160 MByte
-----------------	-----------

介面

數位介面	cxp-12 with 4 connections
介面連接器	(micro-BNC)

FW 功能 – 影像控制

曝光模式	Manual, Auto
增益模式	Auto, Manual
影像控制功能	FW Features - Image Control

FW 功能 – 相機控制


觸發模式/同步


INTERNAL, SOFTWARE, EXTERNAL

相機控制功能

PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,


量子效率





I/O 引腳分配

Hirose 12 Pin



1	VIN - (GND)	7	OUT 1 (open drain)
2	VIN + (10 V to 25 V DC)	8	OUT 2 (open drain)
3	IN 4 (RXD RS232)	9	IN 3 + (opto In +)
4	OUT 4 (TXD RS232)	10	IN 3 - (opto In -)
5	IN 1 (0-24V)	11	OUT 3 (open drain)
6	IN 2 (0-24V)	12	OUT 0 (open drain)