

Alvium 1800 U

Alvium 1800 U-192



Alvium 1800 U-192 innovative USB camera with e2v EV76C570 CMOS sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

常规

型号:	Alvium 1800 U-192
产品系列:	Alvium 1800 U
状态:	Available

传感器

传感器类型:	Area scan
色度:	Mono or Color
光谱:	Visible
光谱范围:	300 nm to 1100 nm
分辨率:	1,600 × 1,200 (1.90 MP)
传感器型号:	Teledyne e2v EV76C570
传感器架构 (材料) :	CMOS
快门类型:	Global Shutter
传感器尺寸:	9.00 mm ø (Type 1/1.8)
像素尺寸:	4.50 µm × 4.50 µm

像素格式

传感器位深度:	10-bit
单色像素格式:	Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
YUV像素格式:	YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr

像素格式

RGB像素格式:	RGB8 (default), BGR8
拜耳像素格式:	BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p

时序与增益

最大帧率:	59
-------	----

I/O与电源

非电气隔离IO:	4 programmable GPIOs
电源供应:	Power over USB 3.1 Gen 1 External power 5.0 V
功耗:	USB power: 1.6 W (typical) Ext. power: 1.6 W (typical)

工作条件

工作温度（外壳:	-20 °C to 65 °C (housing)
----------	---------------------------

机械特性

机身尺寸（L x W x H mm）：	38 × 29 × 29
镜头接口:	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量:	60 g

板载内存与FPGA

图像缓存（RAM）：	256 KByte
非易失性存储器（闪存）：	1024 KByte

接口

数字接口:	usb3.0
视觉标准:	USB3 Vision



Specifications Image

