



Alvium C

Alvium 1500 C-500

Alvium 1500 C-500 innovative MIPI CSI-2 camera with ON Semi AR0521 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

Allgemein

Modell	Alvium 1500 C-500
Produktserie	Alvium C
Status	Available

Sensor

Sensortyp	Area scan
Chroma	Color, Mono
Spektrum	Visible
Spektralbereich	300 nm to 1100 nm
Auflösung	2,592 × 1,944 (5.00 MP)
Sensormodell	ON Semi AR0521SR
Sensorarchitektur (Material)	cmos
Verschlusstyp(en)	Rolling shutter (RS)
Sensorgröße	5.7 × 4.3 mm (7.1 mm, Type 1/2.5)
Pixelgröße	2.20 µm × 2.20 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe	10-bit
Monochrome Pixelformate	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV-Pixelformate	UYVY, YUV422 8-bit
RGB-Pixelformate	RGB3, RGB888 (default)

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm	79 %
---------------------------	------

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate	68 fps
Belichtungszeit	8 μ s to 480.00 ms
Verstärkung	0.0 dB to 24.1 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen	2 programmable GPIOs
Stromversorgung	5 VDC over MIPI CSI-2
Stromverbrauch	Typical: 1.9 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse)	-20 °C to 65 °C ((housing))
------------------------------	-----------------------------

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm)	26 x 29 x 29
Objektivanschluss/-anschlüsse	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Gewicht	40 g


Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM)	256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash)	1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle	MIPI CSI-2, up to 4 lanes
------------------------	---------------------------

Quanteneffizienz



Technische Zeichnung

