



Alvium C

Alvium 1800 C-052

Alvium 1800 C-052 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX426 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

Allgemein

Modell	Alvium 1800 C-052
Produktserie	Alvium C
Status	Available

Sensor

Sensortyp	Area scan
Chroma	Mono or Color
Spektrum	Visible
Spektralbereich	300 nm to 1100 nm
Auflösung	816 × 624 (0.50 MP)
Sensormodell	Sony IMX426
Verschlusstyp(en)	Global Shutter
Sensorgröße	9.33 mm ø (Type 1/1.7)
Pixelgröße	9.00 µm × 9.00 µm

Pixelformate

Monochrome Pixelformate	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV-Pixelformate	UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB-Pixelformate	BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
Bayer-Pixelformate	BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm	73 %
---------------------------	------

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate	689 fps
Belichtungszeit	24 μ s to 10 s
Verstärkung	0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen	2 programmable GPIOs
Stromversorgung	5 VDC over MIPI CSI-2
Stromverbrauch	Typical: 3.8 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse)	-20 °C to 65 °C ((housing))
------------------------------	-----------------------------

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm)	26 x 29 x 29
Objektivanschluss/-anschlüsse	C-Mount, CS-Mount
Gewicht	40 g


Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM)	256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash)	1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle	MIPI CSI-2, up to 4 lanes
------------------------	---------------------------

Quanteneffizienz



Technische Zeichnung

