Allied Vision

Alvium GM2

Alvium GM2-508 Pol



Alvium GM2-508 Pol innovative GMSL2 camera withSony IMX250 Polarizer CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

Allgemein

Modell	Alvium GM2-508 Pol
Produktserie	Alvium GM2
Status	Available

Sensor

Sensortyp	Area scan
Chroma	Mono, Polarizer
Spektrum	Visible
Spektralbereich	300 nm to 1100 nm
Auflösung	2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Sensormodell	Sony IMX250 Polarizer
Verschlusstyp(en)	Global shutter (GS)
Sensorgröße	8.5 × 7.1 mm (11.1 mm, Type 2/3)
Pixelgröße	3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe	12-bit
Monochrome Pixelformate	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
Bayer-Pixelformate	BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate	Mainly depends on hardware and register settings.
Belichtungszeit	19 µs to 10 s
Verstärkung	0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen	2 programmable GPIOs
I/O-Anschluss	Coax, STP
Stromversorgung	5 VDC over MIPI CSI-2
Stromverbrauch	Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse)	-20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm)	41 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse	C-Mount, CS-Mount
Gewicht	70 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM)	256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash)	1024 KByte

Schnittstellen


Digitale Schnittstelle	GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Quanteneffizienz



Technische Zeichnung

Alvium FP3/GM2 C-Mount Coax



Alvium FP3/GM2 C-Mount STP

