
Allied Vision



Prosilica GT

Prosilica GT 2000

Prosilica GT2000 is a 2.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Prosilica GT2000 is offered in both monochrome and color models. This camera incorporates the high-quality CMOSIS/ams CMV2000 CMOS sensor.

Allgemein

Modell	Prosilica GT 2000
Produktserie	Prosilica GT
Status	Available

Sensor

Sensortyp	Area scan
Chroma	Color, Mono
Spektrum	Visible
Auflösung	2,048 × 1,088 (2.20 MP)
Sensormodell	CMOSIS/ams CMV2000
Sensorarchitektur (Material)	cmos
Verschlusstyp(en)	Global shutter (GS)
Sensorgröße	11.26 × 5.98 mm (12.7 mm, Type 2/3)
Pixelgröße	5.50 µm × 5.50 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe	12-bit
YUV-Pixelformate	YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB-Pixelformate	BGR8Packed, BGRA8Packed, RGB8Packed, RGBA8Packed
Bayer-Pixelformate	BayerGB12, BayerGB12Packed, BayerGB8

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm	75 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate	53 fps
Belichtungszeit	25 µs to 122 s

Timing und Verstärkung

Verstärkung	0.0 dB to 26.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen	1 input, 2 outputs
Spezifische nicht-isolierte Leitungen	1
Optisch isolierte Leitungen	1 input, 2 outputs
Stromversorgung	7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Stromverbrauch	3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse)	-20 °C to 65 °C (ambient (without condensation))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm)	86 × 53 × 33
Gewicht	210 g


Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM)	128 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash)	1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Quanteneffizienz



Technische Zeichnung

