



Prosilica GT

Prosilica GT 2460

Prosilica GT2460 is a 5.1 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Prosilica GT2460 is offered as monochrome or color models. This camera incorporates the high quality Sony IMX264 CMOS sensor with Pregius global shutter technology.

Allgemein

Modell	Prosilica GT 2460
Produktserie	Prosilica GT
Status	Available

Sensor

Sensortyp	Area scan
Chroma	Mono or Color
Spektrum	Visible
Auflösung	2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Sensormodell	Sony IMX264
Sensorarchitektur (Material)	CMOS
Verschlusstyp(en)	Global Shutter
Sensorgröße	12.75 mm ø (Type 2/3)
Pixelgröße	3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe	12
Monochrome Pixelformate	Mono8, Mono12, Mono12Packed
YUV-Pixelformate	YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB-Pixelformate	RGB8Packed, BGR8Packed
Bayer-Pixelformate	BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm	64 %
---------------------------	------

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate	23 fps
---------------	--------

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen	1 input, 2 outputs
Spezifische nicht-isolierte Leitungen	1
Optisch isolierte Leitungen	1 input, 2 outputs
Stromversorgung	7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Stromverbrauch	3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse)	-20 °C to 65 °C (ambient (without condensation))
------------------------------	--

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm)	86 × 53 × 33
Gewicht	211 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM)	128 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash)	1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
------------------------	---

Quanteneffizienz



Technische Zeichnung

