

# Manta

## G-201



- 14.7 fps @ 2 Megapixel
- PoE optional
- Winkelkopf und Board level-Varianten
- Videosignalgesteuerte Blende

## Beschreibung

GigE Vision Kamera, Sony ICX274 - PoE optional

Die Manta G-201B/G-201C ist eine preiswerte GigE Vision Kamera mit 2 Megapixeln Auflösung und dem CCD-Sensor Sony ICX274. Bei voller Auflösung macht sie 14 Bilder pro Sekunde. Mit einem kleineren ROI erreicht sie noch höhere Frameraten. Die Kamera bietet unter anderem drei look-up tables, Farbkorrektur und viele Modularoptionen. Die Manta ist optional mit Power over Ethernet (PoE) erhältlich. Monochrome Manta-Kameras sind standardmäßig mit Abschlussglas B 270 (ASG) ausgestattet, Color-Kameras mit IRC Hoya C-5000 Filter.


Optionen:

- Power over Ethernet (PoE)
- Diverse IR Cut/Pass Filter und Objektivanschlüsse
- Winkelkopf, Board level variants, Medical Design

## Spezifikationen

Manta	G-201
Interface	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional
Auflösung	1624 (H) × 1234 (V)
Sensor	Sony ICX274
Sensortyp	CCD Progressive
Zellgröße	4.4 µm x 4.4 µm
Objektivanschluss	C-Mount
Maximale Framerate bei voller Auflösung	14.7 fps
ADC	12 bit
Bildzwischenpeicher (RAM)	32 MByte

Manta	G-201
	<b>Output</b>
Bit-Tiefe	8-12 bit
Mono Modi	Mono8, Mono12, Mono12Packed
Farbmodi YUV	YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
Farbmodi RGB	RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed
Raw Modi	BayerRG8, BayerRG12Packed, BayerRG12
<b>General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)</b>	
Optogekoppelte I/Os	2 inputs, 2 outputs
RS-232	1
<b>Betriebsbedingungen/Abmessungen</b>	
Betriebstemperatur	+5 °C to +45 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung	8 to 30 VDC; PoE
Leistungsaufnahme (@12 V)	3.6 W @ 12 VDC; 4.2 W PoE
Masse	200 g; 210 g (PoE)
Abmessungen (L × B × H in mm)	86.4 × 44 × 29 (inkl. Anschlüsse)
Konformität	CE, RoHS, REACH, WEEE, FCC, ICES



## Features







Features zur Bildoptimierung:

- Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 31 dB; 1 dB Schritte)
- Auto Belichtung (manuelle Belichtung: 31  $\mu$ s bis 60 s; 1  $\mu$ s Schritte)
- Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
- Binning
- Black Level
- Farbton, Sättigung, Farbkorrektur (Color-Modelle)
- Decimation
- Gamma
- LUTs (Look-Up Tables) (3)
- Region of interest (ROI), separates ROI für Auto Features
- Bildspiegelung (X, nur Monochrom-Modelle)

Kamerakontroll-Features:

- Auto-iris (Videosignal-gesteuert)
- Event Channel
- Chunk Daten
- Speicherbare Benutzereinstellungen
- StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
- Stream Hold
- Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO

## Technische Zeichnung





## Applikationen

Die Manta G-201B/G-201C ist eine GigE Vision Kamera mit PoE Option. Dank ihrer Flexibilität (Winkelkopf, Board level Versionen mit separatem Sensorkopf) eignet sie sich für viele Anwendungsbereiche. Die Manta hat viele Features, unter anderem drei look-up tables für R, G und B und Farbkorrektur.

Typische Applikationen:

- Machine Vision
- ITS (Intelligent Traffic Solutions)
- Entertainment und Multimedia
- 3D Anwendungen
- Intelligent traffic solutions (ITS)