


Prosilica GB

660



- Single-Board Kamera
- Hohe Framerate
- Sensor im Querformat
- Videosignalgesteuerte Blende

Beschreibung

Hochgeschwindigkeits-Single-Board CCD Kamera mit EXview-Sensor

Die Prosilica GB660 ist eine schnelle Machine Vision Kamera mit VGA-Auflösung und hoher Performance und Gigabit Ethernet Interface. Der EXview HAD Sensor der Prosilica GB660 bietet eine besonders hohe Quanteneffizienz und hervorragende NIR Empfindlichkeit.


Options:

- Querformat sowie nach hinten oder unten gerichteten Anschlüssen

Spezifikationen

Prosilica GB	660
Interface	IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung	659 (H) × 493 (V)
Sensor	Sony ICX618
Sensortyp	CCD Progressive
Sensorgroße	Type 1/4
Pixelgröße	5.6 µm × 5.6 µm
Objektivanschluss (Standard)	C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)	119.1 fps
ADC	14 bit
Bildzwischenspeicher (RAM)	16 MByte
	Output
Bit-Tiefe	8/12 bit

Prosilica GB	660
Monochrome Pixelformate	Mono8, Mono12, Mono12Packed
YUV Color-Pixelformate	YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB Color-Pixelformate	RGB8Packed, BGR8Packed
Raw Pixelformate	BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)	
TTL I/Os	1 input, 1 output
Optogekoppelte I/Os	1 input, 1 output
RS232	1
Betriebsbedingungen/Abmessungen	
Betriebstemperatur	0 °C to +70 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung	5 to 25 VDC
Leistungsaufnahme	3 W at 12 VDC
Masse	53 g
Abmessungen (L × B × H in mm)	51 × 89 mm (board size - W × L)
Konformität	2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS)



Features

Features der Prosilica GB660:

- Videosignalgesteuerte Blende
- ROI, DSP Subregion (separates ROI für Auto Features)



- Binning
- Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 30 dB)
- Auto Belichtung (10 μ s bis 78.5 s)
- Auto Weißabgleich
- StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
- Stream Hold
- Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
- Recoder Modus und Multiframe-Acquisition
- Event Channel
- Chunk Daten
- Speicherbare Benutzereinstellungen



Applikationen

Die Prosilica GB660 eignet sich für viele Applikationen einschließlich:

- Machine Vision
- Industrielle Bildverarbeitung
- Öffentliche Sicherheit
- Verkehrsüberwachung
- Robotik