



Alvium G5

Alvium G5-508 Pol

Alvium G5-508 Pol innovative 5GBASE-T camera with Sony IMX250MZR CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.

Generale

Modello	Alvium G5-508 Pol
Serie di prodotti	Alvium G5
Stato	Available

Sensore

Tipo di sensore	Area scan
Croma	Mono, Polarizer
Spettro	Visible
Gamma spettrale	300 nm to 1100 nm
Risoluzione	2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Modello sensore	Sony IMX250 Polarizer
Architettura sensore (Materiale)	cmos
Tipi di otturatore	Global shutter (GS)
Dimensione sensore	8.5 × 7.1 mm (11.1 mm, Type 2/3)
Dimensione pixel	3.45 µm × 3.45 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore	10-bit, 12-bit, 8-bit
Formati pixel Bayer	BayerRG12

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.	95 fps
Tempo di esposizione	19 µs to 10 s
Guadagno	0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate	2 GPIOs (LVTTTL)
Linee otticamente isolate	1 input, 1 output
Alimentazione	10.8 to 26.4 VDC AUX IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
Consumo energetico	External power: 6.1 W at 12 VDC (typical) Power over Ethernet: 7.0 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia)	-20 °C to 60 °C (housing temperature)
----------------------------------	---------------------------------------

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm)	60 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo	C-Mount, CS-Mount
Peso	100 g


Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM)	512 MByte
Memoria non volatile (Flash)	1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale	IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
----------------------	--

Efficienza quantica



*Note: The spectral response depends on the illumination's degree of polarization.

Disegno tecnico

