



Alvium G5

Alvium G5-500

Alvium G5-500 innovative 5GBASE-T camera with ON Semi AR0521 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.

Generale

Modello	Alvium G5-500
Serie di prodotti	Alvium G5
Stato	Available

Sensore

Tipo di sensore	Area scan
Croma	Color, Mono
Spettro	Visible
Gamma spettrale	300 nm to 1100 nm
Risoluzione	2,592 × 1,944 (5.00 MP)
Modello sensore	ON Semi AR0521SR
Architettura sensore (Materiale)	cmos
Tipi di otturatore	Rolling shutter (RS)
Dimensione sensore	5.7 × 4.3 mm (7.1 mm, Type 1/2.5)
Dimensione pixel	2.20 µm × 2.20 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore	10-bit
Formati pixel YUV	YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
Formati pixel RGB	BGR, RGB8 (default)
Formati pixel Bayer	BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR12Packed, BayerGR8

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm	79 %
------------------------------	------

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.	68 fps
Tempo di esposizione	8 μ s to 480.00 ms
Guadagno	0.0 dB to 24.1 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate	2 GPIOs (LVTTTL)
Linee otticamente isolate	1 input, 1 output
Alimentazione	10.8 to 26.4 VDC AUX IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
Consumo energetico	External power: 5.5 W at 12 VDC (typical) Power over Ethernet: 6.3 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia)	-20 °C to 60 °C (housing temperature)
----------------------------------	---------------------------------------

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm)	60 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Peso	100 g


Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM)	512 MByte
Memoria non volatile (Flash)	1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale	IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
----------------------	---

Efficienza quantica



Disegno tecnico

