



EXO GigE

exo428CGE

Generale

Modello	exo428CGE
Codice prodotto	F002198
Serie di prodotti	EXO GigE
Stato	Available

Sensore

Tipo di sensore	Area scan
Croma	Color
Spettro	Visible
Gamma spettrale	400 nm to 1000 nm
Risoluzione	3,208 × 2,200 (7.10 MP)
Modello sensore	Sony IMX428
Architettura sensore (Materiale)	cmos
Tipi di otturatore	Global shutter (GS)
Dimensione sensore	14.44 × 9.9 mm (17.5 mm, Type 1.1)
Dimensione pixel	4.50 μm × 4.50 μm

Formati pixel

Profondità bit sensore	8-bit, 12-bit
Formati pixel RGB	bayer8, bayer12packed

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.	17.4 fps
Frequenza fotogrammi max. (Burst)	27 fps
Tempo di esposizione	21 μs to 60 s
Guadagno	0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Alimentazione	10 to 25VDC, Power over Ethernet
Consumo energetico	External: 5 W (typical)

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm)	43 × 50 × 50
Vetro filtro/protezione	IR-Cut - 680nm
Classe IP	IP40
Attacco/i obiettivo	C-Mount
Peso	140 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM)	192 MByte
Memoria non volatile (Flash)	32 MByte

Interfacce

Interfaccia digitale	gige
Connettore interfaccia	(RJ-45)
Standard Vision	GigE Vision


Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione	manual, auto, external
Modalità di guadagno	auto, manual
Modalità di bilanciamento del bianco	auto, manual
Funzioni di controllo immagine	roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

Funzioni FW – Controllo fotocamera


Modalità di trigger/sincronizzazione	internal, software, external
Funzioni di controllo della fotocamera	PTP, BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

Efficienza quantica




Disegno tecnico


front




back




cross section




right side




top




bottom



3D



Assegnazione pin I/O



1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)