



FXO 25GigE

fxo537M25GE

Generale

Modello	fxo537M25GE
Codice prodotto	F002314
Serie di prodotti	FXO 25GigE
Stato	Available

Sensore

Tipo di sensore	Area scan
Croma	Mono
Spettro	Visible
Gamma spettrale	400 nm to 1000 nm
Risoluzione	2,448 × 2,048 (5.00 MP)
Modello sensore	Sony IMX537
Architettura sensore (Materiale)	cmos
Tipi di otturatore	Global shutter (GS)
Dimensione sensore	6.71 × 5.61 mm (8.75 mm, Type 1/1.8)
Dimensione pixel	2.74 µm × 2.74 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore	8-bit, 12-bit
Formati pixel monocromatici	mono8, mono12

Prestazioni di imaging

Gamma dinamica	72 dB
SNR	39 dB

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.	262 fps
Tempo di esposizione	4 μ s to 60 s
Guadagno	0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Alimentazione	10 to 25VDC
Consumo energetico	External: 17.5 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia)	-10 °C to 60 °C
----------------------------------	-----------------

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm)	100 × 50 × 50
Vetro filtro/protezione	K9 - AR coating - 400-850nm
Classe IP	IP30
Attacco/i obiettivo	C-Mount
Peso	320 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM)	4032 MByte
Memoria non volatile (Flash)	128 MByte

Interfacce

Interfaccia digitale	25gige
Connettore interfaccia	(SFP28)
Standard Vision	GigE Vision 2.0, 3.0

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione	manual, auto, external
-------------------------	------------------------

Funzioni FW – Controllo immagine


Modalità di guadagno	auto, manual
----------------------	--------------

Funzioni di controllo immagine	roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc
--------------------------------	--


Funzioni FW – Controllo fotocamera

Funzioni di controllo della fotocamera	PTP, RDMA support, User Sets, PWM(4), Sequencer,
--	--

Efficienza quantica



Assegnazione pin I/O

Hirose 12 Pin		
	1	VIN - (GND)
	2	VIN + (10 V to 25 V DC)
	3	IN 4 (RXD RS232)
	4	OUT 4 (TXD RS232)
	5	IN 1 (0-24V)
	6	IN 2 (0-24V)
	7	OUT 1 (open drain)
	8	OUT 2 (open drain)
	9	IN 3 + (opto In +)
	10	IN 3 - (opto In -)
	11	OUT 3 (open drain)
	12	OUT 0 (open drain)