

Prosilica GT

Prosilica GT 2000NIR

Prosilica GT2000NIR is a 2.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates a NIR-optimized variant of the high-quality CMOSIS/ams CMV2000 CMOS sensor. At 900 nm this sensor offers double the quantum efficiency, an increase from 8% to 16% absolute.

Generale

Modello	Prosilica GT 2000NIR
Serie di prodotti	Prosilica GT
Stato	Available

Sensore

Tipo di sensore	Area scan
Croma	Mono
Spettro	Visible NIR
Risoluzione	2,048 × 1,088 (2.20 MP)
Modello sensore	CMOSIS/ams CMV2000 NIR
Architettura sensore (Materiale)	cmos
Tipi di otturatore	Global shutter (GS)
Dimensione sensore	11.26 × 5.98 mm (12.7 mm, Type 2/3)
Dimensione pixel	5.50 µm × 5.50 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore	12-bit
------------------------	--------

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm	80 %
Efficienza quantica @ 850 nm	44 %

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.	53 fps
Tempo di esposizione	25 µs to 122 s
Guadagno	0.0 dB to 26.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate	1 input, 2 outputs
Linee non isolate specifiche	1
Linee otticamente isolate	1 input, 2 outputs
Alimentazione	7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Consumo energetico	3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia)	-20 °C to 65 °C (ambient (without condensation))
----------------------------------	--

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm)	86 × 53 × 33
Peso	210 g


Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM)	128 MByte
Memoria non volatile (Flash)	1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
----------------------	---

Efficienza quantica



Disegno tecnico

