

Prosilica GT

Prosilica GT 2000

Prosilica GT2000 is a 2.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Prosilica GT2000 is offered in both monochrome and color models. This camera incorporates the high-quality CMOSIS/ams CMV2000 CMOS sensor.

Generale

Modello	Prosilica GT 2000
Serie di prodotti	Prosilica GT
Stato	Available

Sensore

Tipo di sensore	Area scan
Croma	Mono or Color
Spettro	Visible
Risoluzione	2,048 × 1,088 (2.20 MP)
Modello sensore	CMOSIS/ams CMV2000
Tipi di otturatore	Global Shutter
Dimensione sensore	12.75 mm Ø (Type 2/3)
Dimensione pixel	5.50 µm × 5.50 µm

Formati pixel

Formati pixel YUV	YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
Formati pixel RGB	BGR8Packed, BGRA8Packed, RGB8Packed, RGBA8Packed
Formati pixel Bayer	BayerGB12, BayerGB12Packed, BayerGB8

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm	75 %
------------------------------	------

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.	53 fps
---------------------------	--------

I/O e alimentazione

Linee non isolate	1 input, 2 outputs
-------------------	--------------------

I/O e alimentazione

Linee non isolate specifiche	1
Linee otticamente isolate	1 input, 2 outputs
Alimentazione	7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Consumo energetico	3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia)	-20 °C to 65 °C (ambient (without condensation))
----------------------------------	--

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm)	86 × 53 × 33
Peso	210 g


Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM)	128 MByte
Memoria non volatile (Flash)	1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
----------------------	---

Efficienza quantica



Disegno tecnico

