

Prosilica GT

Prosilica GT 1930

Prosilica GT1930 is a 2.35 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Prosilica GT1930 is offered in both monochrome and color models. This camera incorporates the high quality Sony IMX174 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology.

Generale

Modello	Prosilica GT 1930
Serie di prodotti	Prosilica GT
Stato	Available

Sensore

Tipo di sensore	Area scan
Croma	Color, Mono
Spettro	Visible
Risoluzione	1,936 × 1,216 (2.40 MP)
Modello sensore	Sony IMX174
Architettura sensore (Materiale)	cmos-ingaas
Tipi di otturatore	Global shutter (GS)
Dimensione sensore	11.34 × 7.13 mm (13.4 mm, Type 1/1.2)
Dimensione pixel	5.86 µm × 5.86 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore	12-bit
Formati pixel YUV	YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
Formati pixel RGB	BGR8Packed, RGB8Packed
Formati pixel Bayer	BayerRG12

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm	70 %
------------------------------	------

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.	50 fps
Tempo di esposizione	28 µs to 85 s

Tempi e guadagno

Guadagno	0.0 dB to 40.0 dB
----------	-------------------

I/O e alimentazione

Linee non isolate	1 input, 2 outputs
Linee non isolate specifiche	1
Linee otticamente isolate	1 input, 2 outputs
Alimentazione	7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Consumo energetico	2.9 W at 12 VDC; 3.5 W PoE

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia)	-20 °C to 65 °C (ambient (without condensation))
----------------------------------	--

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm)	86 × 53 × 33
Peso	211 g


Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM)	128 MByte
Memoria non volatile (Flash)	1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
----------------------	---

Efficienza quantica



Disegno tecnico

