

Alvium 1800 U

Alvium 1800 U-050



Alvium 1800 U-050 innovative USB camera with ON Semi PYTHON 480 global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

一般

モデル	Alvium 1800 U-050
製品シリーズ	Alvium 1800 U
ステータス	Available

センサー

センサータイプ	Area scan
クロマ	Mono or Color
スペクトル	Visible
スペクトル範囲	300 nm to 1100 nm
解像度	808 × 608 (0.50 MP)
センサーモデル	ON Semi PYTHON 480
センサー構造 (材料)	CMOS
シャッタータイプ	Global Shutter
センサーサイズ	4.9 mm ø (Type 1/3.6)
ピクセルサイズ	4.80 µm × 4.80 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度	10-bit
モノクロピクセルフォーマット	Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
YUVピクセルフォーマット	YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGBピクセルフォーマット	RGB8 (default), BGR8
バイヤーピクセルフォーマット	BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm	53 %
---------------	------

タイミングとゲイン

最大フレームレート	117 fps
-----------	---------

I/Oと電源

非絶縁線	4 programmable GPIOs
電源	Power over USB 3.1 Gen 1 External power 5.0 V
消費電力	USB power: 1.5 W (typical) Ext. power: 1.7 W (typical)

動作条件

動作温度（筐体）	-20 °C to 65 °C ((housing))
----------	-----------------------------

機械的特性

本体寸法（L x W x H mm）	38 × 29 × 29
レンズマウント	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量	60 g


オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ（RAM）	256 KByte
不揮発性メモリ（フラッシュ）	1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース	usb3.0
ビジョン規格	USB3 Vision

Quantum Efficiency



Technical Drawing

