Allied Vision

Alvium C

Alvium 1800 C-234



Alvium 1800 C-234 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX249 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

一般

モデル	Alvium 1800 C-234
製品シリーズ	Alvium C
ステータス	Available

センサー

センサータイプ	Area scan
クロマ	Color, Mono
スペクトル	Visible
スペクトル範囲	300 nm to 1100 nm
解像度	1,936 × 1,216 (2.40 MP)
センサーモデル	Sony IMX249
センサー構造（材料）	cmos
シャッタータイプ	Global shutter (GS)
センサーサイズ	11.3 × 7.1 mm (13.4 mm, Type 1/1.2)
ピクセルサイズ	5.86 µm × 5.86 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度	10-bit, 12-bit
モノクロピクセルフォーマット	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUVピクセルフォーマット	UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGBピクセルフォーマット	BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
ベイヤーピクセルフォーマット	BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

タイミングとゲイン

最大フレームレート	40 fps
露光時間	34 µs to 10 s
ゲイン	0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線	2 programmable GPIOs
電源	5 VDC over MIPI CSI-2
消費電力	Typical: 1.9 W

動作条件

動作温度（筐体）	-20 °C to 65 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法（L x W x H mm）	26 × 29 × 29
レンズマウント	C-Mount, CS-Mount
重量	40 g


オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ（RAM）	256 KByte
不揮発性メモリ（フラッシュ）	1024 KByte


インターフェース


デジタルインターフェース	MIPI CSI-2, up to 4 lanes


Quantum Efficiency





Technical Drawing

















Allied Vision