



Alvium 1800 U

Alvium 1800 U-1240

Alvium 1800 U-1240 innovative USB camera with Sony IMX226 rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

一般

モデル	Alvium 1800 U-1240
製品シリーズ	Alvium 1800 U
ステータス	Available

センサー

センサータイプ	Area scan
クロマ	Color, Mono
スペクトル	Visible
スペクトル範囲	300 nm to 1100 nm
解像度	4,024 × 3,036 (12.20 MP)
センサーモデル	Sony IMX226
センサー構造 (材料)	cmos
シャッタータイプ	Global Reset Shutter, Rolling shutter (RS)
センサーサイズ	7.4 × 5.6 mm (9.3 mm, Type 1/1.7)
ピクセルサイズ	1.85 μm × 1.85 μm

ピクセルフォーマット

センサービット深度	10-bit
YUVピクセルフォーマット	YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGBピクセルフォーマット	BGR8, RGB8 (default)
バイヤーピクセルフォーマット	BayerRG12

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm	74 %
---------------	------

タイミングとゲイン

最大フレームレート	35 fps
露光時間	11 μ s to 10 s
ゲイン	0.0 dB to 27.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線	4 programmable GPIOs
電源	Power over USB 3.1 Gen 1 External power 5.0 V
消費電力	USB power: 3.1 W (typical) Ext. power: 3.3 W (typical)

動作条件

動作温度（筐体）	-20 °C to 65 °C ((housing))
----------	-----------------------------

機械的特性

本体寸法（L x W x H mm）	38 × 29 × 29
レンズマウント	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量	65 g


オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ（RAM）	256 KByte
不揮発性メモリ（フラッシュ）	1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース	usb3.0
ビジョン規格	USB3 Vision

Quantum Efficiency



Technical Drawing

