

# Alvium 1800 U

Alvium 1800 U-2460



Alvium 1800 U-2460 innovative USB camera with Sony IMX540 global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

## 一般

モデル	Alvium 1800 U-2460
製品シリーズ	Alvium 1800 U
ステータス	Available

## センサー

センサータイプ	Area scan
クロマ	Mono or Color
スペクトル	Visible
スペクトル範囲	300 nm to 1100 nm
解像度	5,328 × 4,608 (24.60 MP)
センサーモデル	Sony IMX540
センサー構造 (材料)	CMOS
シャッタータイプ	Global Shutter
センサーサイズ	21.43 mm ø (Type 1.2)
ピクセルサイズ	2.74 µm × 2.74 µm

## ピクセルフォーマット

センサービット深度	12-bit
モノクロピクセルフォーマット	Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
YUVピクセルフォーマット	YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGBピクセルフォーマット	RGB8 (default), BGR8
ベイヤーピクセルフォーマット	BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p

## イメージング性能

量子効率 @ 529 nm 68 %

## タイミングとゲイン

最大フレームレート 17 fps

## I/Oと電源

非絶縁線 4 programmable GPIOs

電源 Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V

消費電力 USB power: 4.0 W (typical) | Ext. power: 4.2 W (typical)

## 動作条件

動作温度 (筐体) -20 °C to 65 °C ((housing))

## 機械的特性

本体寸法 (L x W x H mm) 38 x 29 x 29

レンズマウント C-Mount, CS-Mount

重量 65 g

## オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ (RAM) 256 KByte


不揮発性メモリ (フラッシュ) 1024 KByte

## インターフェース

デジタルインターフェース usb3.0

ビジョン規格 USB3 Vision

# Quantum Efficiency



Technical Drawing

