



Alvium FP3

Alvium FP3-812 UV

Alvium FP3-812 UV innovative FPD-Link III camera with Sony IMX487 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

一般

モデル	Alvium FP3-812 UV
製品シリーズ	Alvium FP3
ステータス	Available

センサー

センサータイプ	Area scan
スペクトル	UV
スペクトル範囲	200 nm to 1000 nm
解像度	2,848 × 2,848 (8.10 MP)
センサーモデル	Sony IMX487
シャッタータイプ	Global Shutter
センサーサイズ	12.75 mm ø (Type 2/3)
ピクセルサイズ	2.74 µm × 2.74 µm

ピクセルフォーマット

モノクロピクセルフォーマット	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
----------------	------------------------------------

タイミングとゲイン

最大フレームレート	Mainly depends on hardware and register settings.
露光時間	8 µs to 10 s
ゲイン	0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線	2 programmable GPIOs
I/Oコネクタ	Coax, STP
電源	5 VDC over MIPI CSI-2
消費電力	Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

動作条件

動作温度（筐体）	-20 °C to 65 °C ((housing))
----------	-----------------------------

機械的特性

本体寸法（L x W x H mm）	41 × 29 × 29
レンズマウント	C-Mount, CS-Mount
重量	70 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ（RAM）	256 KByte
不揮発性メモリ（フラッシュ）	1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース	FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes
--------------	--

Quantum Efficiency



Technical Drawing

