Allied Vision

Alvium G5

Alvium G5-1240



Alvium G5-1240 innovative 5GBASE-T camera with Sony IMX226 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.

一般

モデル	Alvium G5-1240
製品シリーズ	Alvium G5
ステータス	Available

センサー

センサータイプ	Area scan
クロマ	Color, Mono
スペクトル	Visible
スペクトル範囲	300 nm to 1100 nm
解像度	4,024 × 3,036 (12.20 MP)
センサーモデル	Sony IMX226
センサー構造（材料）	cmos
シャッタータイプ	Global Reset Shutter, Rolling shutter (RS)
センサーサイズ	7.4 × 5.6 mm (9.3 mm, Type 1/1.7)
ピクセルサイズ	1.85 µm × 1.85 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度	10-bit
YUVピクセルフォーマット	YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGBピクセルフォーマット	BGR8, RGB8 (default)
ベイヤーピクセルフォーマット	BayerRG12

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm	74 %

タイミングとゲイン

最大フレームレート	42 fps
露光時間	10 µs to 10 s
ゲイン	0.0 dB to 27.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線	2 GPIOs (LVTTL)
光絶縁線	1 input, 1 output
電源	10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
消費電力	External power: 6.1 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 6.8 W (typical)

動作条件

動作温度（筐体）	-20 °C to 60 °C (housing temperature)

機械的特性

本体寸法（L x W x H mm）	60 × 29 × 29
レンズマウント	C-Mount, CS-Mount
重量	100 g


オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ（RAM）	512 MByte
不揮発性メモリ（フラッシュ）	1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース	IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE

Quantum Efficiency



Technical Drawing

