



Alvium G5

Alvium G5-240

Alvium G5-240 innovative 5GBASE-T camera with Sony IMX392 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

一般

モデル	Alvium G5-240
製品シリーズ	Alvium G5
ステータス	Available

センサー

センサータイプ	Area scan
クロマ	Color, Mono
スペクトル	Visible
スペクトル範囲	300 nm to 1100 nm
解像度	1,936 × 1,216 (2.40 MP)
センサーモデル	Sony IMX392
センサー構造 (材料)	cmos
シャッタータイプ	Global shutter (GS)
センサーサイズ	6.7 × 4.2 mm (7.9 mm, Type 1/2.3)
ピクセルサイズ	3.45 μm × 3.45 μm

ピクセルフォーマット

センサービット深度	10-bit, 12-bit, 8-bit
YUVピクセルフォーマット	YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGBピクセルフォーマット	BGR8, RGB8 (default)
バイヤーピクセルフォーマット	BayerRG12

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm	64 %
---------------	------

タイミングとゲイン

最大フレームレート	191 fps
露光時間	26 μ s to 10 s
ゲイン	0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線	2 GPIOs (LVTTTL)
光絶縁線	1 input, 1 output
電源	10.8 to 26.4 VDC AUX IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
消費電力	External power: 6.0 W at 12 VDC (typical) Power over Ethernet: 6.5 W (typical)

動作条件

動作温度 (筐体)	-20 °C to 60 °C ((housing))
-----------	-----------------------------

機械的特性

本体寸法 (L x W x H mm)	60 × 29 × 29
レンズマウント	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量	100 g


オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ (RAM)	512 MByte
不揮発性メモリ (フラッシュ)	1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース	IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
--------------	--

Quantum Efficiency



Technical Drawing

