



Alvium G5

Alvium G5-508 Pol

Alvium G5-508 Pol innovative 5GBASE-T camera with Sony IMX250MZR CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.

一般

モデル	Alvium G5-508 Pol
製品シリーズ	Alvium G5
ステータス	Available

センサー

センサータイプ	Area scan
クロマ	Mono, Polarizer
スペクトル	Visible
スペクトル範囲	300 nm to 1100 nm
解像度	2,464 × 2,056 (5.10 MP)
センサーモデル	Sony IMX250 Polarizer
センサー構造 (材料)	cmos
シャッタータイプ	Global shutter (GS)
センサーサイズ	8.5 × 7.1 mm (11.1 mm, Type 2/3)
ピクセルサイズ	3.45 μm × 3.45 μm

ピクセルフォーマット

センサービット深度	10-bit, 12-bit, 8-bit
ベイヤーピクセルフォーマット	BayerRG12

タイミングとゲイン

最大フレームレート	95 fps
露光時間	19 μs to 10 s

タイミングとゲイン

ゲイン	0.0 dB to 48.0 dB
-----	-------------------

I/Oと電源

非絶縁線	2 GPIOs (LVTTTL)
光絶縁線	1 input, 1 output
電源	10.8 to 26.4 VDC AUX IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
消費電力	External power: 6.1 W at 12 VDC (typical) Power over Ethernet: 7.0 W (typical)

動作条件

動作温度（筐体）	-20 °C to 60 °C (housing temperature)
----------	---------------------------------------

機械的特性

本体寸法（L x W x H mm）	60 × 29 × 29
レンズマウント	C-Mount, CS-Mount
重量	100 g


オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ（RAM）	512 MByte
不揮発性メモリ（フラッシュ）	1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース	IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
--------------	--

Quantum Efficiency



*Note: The spectral response depends on the illumination's degree of polarization.

Technical Drawing

