

EoSens CoaXPress-12

EoSens1.1MCX12-FM

一般

モデル	EoSens1.1MCX12-FM
製品コード	F006002
製品シリーズ	EoSens CoaXPress-12
ステータス	Available

センサー

センサータイプ	Area scan
クロマ	Mono
スペクトル	Visible
スペクトル範囲	400 nm to 1000 nm
解像度	1,280 × 864 (1.10 MP)
センサーモデル	Luxima LUX13HS
センサー構造 (材料)	cmos
シャッタータイプ	Global shutter (GS)
センサーサイズ	17.54 × 11.84 mm (21.16 mm, Type 4/3)
ピクセルサイズ	13.70 μm × 13.70 μm

ピクセルフォーマット

センサービット深度	8-bit, 10-bit
モノクロピクセルフォーマット	mono8, mono10

タイミングとゲイン

最大フレームレート	3674 fps
最大フレームレート ROIモード	1280 x 864 3674 fps, 1280 x 768 4151 fps, 640 x 480 6576 fps, 128 x 128 23821 fps, x 224673 fps,
露光時間	2 μs to 1 s

タイミングとゲイン

ゲイン	0.0 dB to 18.0 dB
-----	-------------------

I/Oと電源

非絶縁線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定の非絶縁線	0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線	0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源	12 to 24VDC, Power over CoaXPress
消費電力	External: 14 W (typical)

機械的特性

本体寸法 (L x W x H mm)	83 × 80 × 80
IP等級	IP30
レンズマウント	F-Mount
重量	550 g

インターフェース

デジタルインターフェース	cxp-12 with 4 connections
インターフェースコネクタ	(micro-BNC)
ビジョン規格	CoaXPress 2.0


FW機能 - 画像制御

露光モード	external
ゲインモード	digital, analog
ホワイトバランスモード	true
画像制御機能	roi, mirror-image





FW機能 - カメラ制御




トリガーモード/同期	external, trigger-over-cxp
------------	----------------------------

Quantum Efficiency




Technical Drawing





I/O pin assignment

	Pin	Signal	Pin	Signal
	1 + 12	GND	6	IN0
	2 + 11	VCC (12 - 24 V)	7	IO _{GND}
	3	IO _{GND}	8	OUT1
	4	OUT0	9	IO _{GND}
	5	IO _{GND}	10	IN1