

# EXO GigE

exo174CGE



## 一般

モデル	exo174CGE
製品コード	F001558
製品シリーズ	EXO GigE
ステータス	Available

## センサー

センサータイプ	Area scan
クロマ	Color
スペクトル	Visible
スペクトル範囲	400 nm to 1000 nm
解像度	1,920 × 1,200 (2.30 MP)
センサーモデル	Sony IMX174
センサー構造 (材料)	cmos
シャッタータイプ	global-shutter
センサーサイズ	11.25 × 7.03 mm (13.27 mm, 13.4mm (Type 1/1.2))
ピクセルサイズ	5.86 μm × 5.86 μm

## ピクセルフォーマット

センサービット深度	8-Bit,12-Bit,12-Bit
RGBピクセルフォーマット	bayer8, bayer12packed

## イメージング性能

ダイナミックレンジ	72 dB
SNR	44 dB

## タイミングとゲイン

最大フレームレート	53.6 fps
最大フレームレート (バースト)	71.9 fps
露光時間	25 $\mu$ s to 60 s
ゲイン	0.0 dB to 18.0 dB

## I/Oと電源

非絶縁線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源	10 to 25VDC, Power over Ethernet
消費電力	External: 4.5 W (typical)

## 動作条件

動作温度 (筐体)	-10 °C to 60 °C
-----------	-----------------

## 機械的特性

本体寸法 (L x W x H mm)	43 x 50 x 50
フィルター/保護ガラス	IR-Cut - 680nm
IP等級	IP40
レンズマウント	C-Mount
重量	140 g

## オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ (RAM)	192 MByte
不揮発性メモリ (フラッシュ)	32 MByte

## インターフェース

デジタルインターフェース	gige
インターフェースコネクタ	(RJ-45)

## FW機能 - 画像制御

露光モード	Manual, Auto, External
-------	------------------------


## FW機能 - 画像制御

ゲインモード	Auto, Manual
ホワイトバランスモード	auto, manual
画像制御機能	FW Features - Image Control

## FW機能 - カメラ制御


トリガーマード/同期	INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
カメラ制御機能	PTP, BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

Quantum Efficiency







top



bottom



3D



## I/O pin assignment



1	VIN - (GND)	7	OUT 1 (open drain)
2	VIN + (10V to 25V DC)	8	OUT 2 (open drain)
3	IN 4 (RXD RS232)	9	IN 3 + (opto In +)
4	OUT 4 (TXD RS232)	10	IN 3 - (opto In -)
5	IN 1 (0-24V)	11	OUT 3 (open drain)
6	IN 2 (0-24V)	12	OUT 0 (open drain)