



EXO GigE

exo901MGE

一般

モデル	exo901MGE
製品コード	F002366
製品シリーズ	EXO GigE
ステータス	Available

センサー

センサータイプ	Area scan
クロマ	Mono
スペクトル	Visible
スペクトル範囲	400 nm to 1000 nm
解像度	8,016 × 2,048 (16.40 MP)
センサーモデル	Sony IMX901
センサー構造 (材料)	cmos
シャッタータイプ	Global shutter (GS)
センサーサイズ	21.96 × 5.61 mm (22.67 mm, Type 1.4)
ピクセルサイズ	2.74 μ m × 2.74 μ m

ピクセルフォーマット

センサービット深度	8-bit, 12-bit
モノクロピクセルフォーマット	mono8, mono12packed

タイミングとゲイン

最大フレームレート	7.5 fps
最大フレームレート (バースト)	21.5 fps
露光時間	24 μ s to 60 s

タイミングとゲイン

ゲイン	0.0 dB to 48.0 dB
-----	-------------------

I/Oと電源

非絶縁線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源	10 to 25VDC, Power over Ethernet
消費電力	External: 5 W (typical)

動作条件

動作温度（筐体）	-10 °C to 60 °C
----------	-----------------

機械的特性

本体寸法（L x W x H mm）	43 × 50 × 50
フィルター/保護ガラス	None
IP等級	IP40
レンズマウント	C-Mount
重量	140 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ（RAM）	192 MByte
不揮発性メモリ（フラッシュ）	32 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース	gige
インターフェースコネクタ	(RJ-45)
ビジョン規格	GigE Vision

FW機能 - 画像制御

露光モード	manual, auto, external
ゲインモード	auto, manual

FW機能 - 画像制御

画像制御機能

roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW機能 - カメラ制御


トリガーモード/同期

internal, software, external





カメラ制御機能




PTP, BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

Quantum Efficiency



Technical Drawing





I/O pin assignment



1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)