

FXO 25GigE

fxo537C25GE



一般

モデル	fxo537C25GE
製品コード	F002315
製品シリーズ	FXO 25GigE
ステータス	Available

センサー

センサータイプ	Area scan
クロマ	Color
スペクトル	Visible
スペクトル範囲	400 nm to 1000 nm
解像度	2,448 × 2,048 (5.00 MP)
センサーモデル	Sony IMX537
センサー構造 (材料)	cmos
シャッタータイプ	Global shutter (GS)
センサーサイズ	6.71 × 5.61 mm (8.75 mm, 8.8mm (Type 1/1.8))
ピクセルサイズ	2.74 μm × 2.74 μm

ピクセルフォーマット

センサービット深度	8-bit, 12-bit
RGBピクセルフォーマット	bayer8, bayer12

イメージング性能

ダイナミックレンジ	72 dB
SNR	39 dB

タイミングとゲイン

最大フレームレート	262 fps
露光時間	4 μ s to 60 s
ゲイン	0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源	10 to 25VDC
消費電力	External: 17.5 W (typical)

動作条件

動作温度（筐体）	-10 °C to 60 °C
----------	-----------------

機械的特性

本体寸法（L x W x H mm）	100 × 50 × 50
フィルター/保護ガラス	IR-Cut 680
IP等級	IP30
レンズマウント	C-Mount
重量	320 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ（RAM）	4032 MByte
不揮発性メモリ（フラッシュ）	128 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース	25gige
インターフェースコネクタ	(SFP28)

FW機能 - 画像制御

露光モード	manual, auto, external
ゲインモード	auto, manual

FW機能 - 画像制御

ホワイトバランスモード

auto, manual

画像制御機能


roi, lut, color-transformation, mirror-image

FW機能 - カメラ制御


カメラ制御機能

PTP, RDMA support, User Sets, PWM(4), Sequencer,

Quantum Efficiency



I/O pin assignment

Hirose 12 Pin 	1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
	2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
	3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
	4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
	5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
	6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)