



FXO CXP (4 Connections)

fxo936CCX12-4C

一般

モデル	fxo936CCX12-4C
製品コード	F002438
製品シリーズ	FXO CXP (4 Connections)
ステータス	Available

センサー

センサータイプ	Area scan
クロマ	Color
スペクトル	Visible
スペクトル範囲	400 nm to 1000 nm
解像度	4,128 × 3,008 (12.40 MP)
センサーモデル	Sony IMX936
センサー構造 (材料)	cmos
シャッタータイプ	Global shutter (GS)
センサーサイズ	11.31 × 8.24 mm (14 mm, 14mm (Type 1/1.1))
ピクセルサイズ	2.74 μ m × 2.74 μ m

ピクセルフォーマット

センサービット深度	12-bit, 8-bit
RGBピクセルフォーマット	bayer12, bayer8

タイミングとゲイン

最大フレームレート	339.6 fps
露光時間	7 μ s to 60 s
ゲイン	0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 1 x Open drain output,
特定の非絶縁線	0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源	Power over CoaXPress
消費電力	9 W (typical)

動作条件

動作温度（筐体）	-10 °C to 60 °C (Housing)
----------	---------------------------

機械的特性

本体寸法（L x W x H mm）	34 x 50 x 50
フィルター/保護ガラス	IR-Cut 680
IP等級	IP30
レンズマウント	C-Mount
重量	130 g

オンボードメモリ・FPGA

不揮発性メモリ（フラッシュ）	32 MByte
----------------	----------

インターフェース

デジタルインターフェース	cxp-12 with 4 connections
インターフェースコネクタ	(micro-BNC)


FW機能 - 画像制御

露光モード	auto, external, manual
ゲインモード	auto, manual
ホワイトバランスモード	auto, manual
画像制御機能	lut, mirror-image, roi


FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期	external, internal, software
------------	------------------------------

Quantum Efficiency



I/O pin assignment

Position	Pin	Signal
	1	GND
	2	IO Out (open drain)
	3	IO In+ (opto In+)
	4	IO In- (opto In-)