

Goldeye CL

Goldeye CL-034 XSWIR 1.9 TEC2

Goldeye CL-034 XSWIR 1.9 TEC2 high-speed camera is the fastest VGA resolution extended short wave infrared camera (XSWIR) with GigE Vision interface. Frame rates up to 303 fps at full resolution enable you to access versatile application fields and to speed up your processes.

一般

モデル	Goldeye CL-034 XSWIR 1.9 TEC2
製品シリーズ	Goldeye CL
ステータス	Available

センサー

センサータイプ	Area scan
クロマ	Mono
スペクトル	SWIR, eXtended SWIR
スペクトル範囲	1100 nm to 1900 nm
解像度	636 × 508 (0.32 MP)
センサーモデル	Progressive scan 0.32 MP
センサー構造 (材料)	cmos-ingaas
シャッタータイプ	Global shutter (GS)
センサーサイズ	9.54 × 7.62 mm (12.2 mm, Type 1)
ピクセルサイズ	15.00 µm × 15.00 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度	14-bit
モノクロピクセルフォーマット	Tap geometry 1X 1Y: Mono8, Tap geometry 1X2 1Y: Mono8

タイミングとゲイン

最大フレームレート	303 fps
露光時間	1 µs to 20.00 ms
ゲイン	0.0 dB to 33.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線	LVTTTL I/Os: 1 input, 1 output
特定の非絶縁線	115 200 Baud, 8N1 (adjustable)
光絶縁線	1 input, 2 outputs
電源	10.8 V to 30.0 V
消費電力	21 W at 12 VDC

動作条件

動作温度（筐体）	-20 °C to 55 °C ((housing))
----------	-----------------------------

機械的特性

本体寸法（L x W x H mm）	90 × 80 × 80
重量	740 g


オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ（RAM）	256 MByte
-------------	-----------

インターフェース

デジタルインターフェース	Camera Link Base
--------------	------------------

Quantum Efficiency



Technical Drawing

