



Alvium C

Alvium 1800 C-240

Alvium 1800 C-240 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX392 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

일반

모델	Alvium 1800 C-240
제품 시리즈	Alvium C
상태	Available

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Mono or Color
스펙트럼	Visible
스펙트럼 범위	300 nm to 1100 nm
해상도	1,936 × 1,216 (2.40 MP)
센서 모델	Sony IMX392
셔터 유형	Global Shutter
센서 크기	7.9 mm ø (Type 1/2.3)
픽셀 크기	3.45 µm × 3.45 µm

픽셀 형식

모노크롬 픽셀 형식	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV 픽셀 형식	UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB 픽셀 형식	BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
베이어 픽셀 형식	BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

이미징 성능

양자 효율 @ 529 nm

64 %

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도

192 fps

노출 시간

26 μ s to 10 s

게인

0.0 dB to 48.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인

2 programmable GPIOs

전원 공급 장치

5 VDC over MIPI CSI-2

전력 소비

Typical: 2.7 W

작동 조건

작동 온도 (하우징)

-20 °C to 65 °C ((housing))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)

26 × 29 × 29

렌즈 마운트

C-Mount, CS-Mount, S-Mount

무게

40 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM)

256 KByte

비휘발성 메모리 (플래시)


1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스

MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Quantum Efficiency



Technical Drawing

