

SHR 10GigE

shr411MXGE-T



一般

モデル	shr411MXGE-T
製品コード	F004240
製品シリーズ	SHR 10GigE
ステータス	Available

センサー

センサータイプ	Area scan
クロマ	Mono
スペクトル	Visible
スペクトル範囲	400 nm to 1000 nm
解像度	14,192 × 10,640 (151.00 MP)
センサーモデル	Sony IMX411
センサー構造 (材料)	cmos
シャッタータイプ	Rolling shutter (RS)
センサーサイズ	53.36 × 40.01 mm (66.69 mm, Type 4.2)
ピクセルサイズ	3.76 μm × 3.76 μm

ピクセルフォーマット

センサービット深度	8-bit, 10-bit, 12-bit, 16-bit
モノクロピクセルフォーマット	mono8, mono10, mono12, mono16

イメージング性能

ダイナミックレンジ	78 dB
SNR	46.9 dB

タイミングとゲイン

最大フレームレート	6.2 fps
露光時間	60 μ s to 60 s
ゲイン	0.0 dB to 36.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源	21 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+)
消費電力	External: 30 W (typical)

動作条件

動作温度（筐体）	-10 °C to 70 °C
----------	-----------------

機械的特性

本体寸法（L x W x H mm）	107 × 80 × 80
フィルター/保護ガラス	Borofloat B270i - AR coating
IP等級	IP30
レンズマウント	M72x0.75
重量	810 g

インターフェース

デジタルインターフェース	10gige
インターフェースコネクタ	(RJ-45)
ビジョン規格	GigE Vision 2.0

FW機能 - 画像制御

露光モード	manual, auto
ゲインモード	auto, manual
画像制御機能	roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW機能 - カメラ制御


トリガーモード/同期

internal, software, external





カメラ制御機能




User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

Quantum Efficiency




Technical Drawing





I/O pin assignment



1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)