



Alvium FP3

Alvium FP3-291

Alvium FP3-291 innovative FPD-Link III camera with Sony IMX421 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

일반

모델	Alvium FP3-291
제품 시리즈	Alvium FP3
상태	Available

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Color, Mono
스펙트럼	Visible
스펙트럼 범위	300 nm to 1100 nm
해상도	1,944 × 1,472 (2.90 MP)
센서 모델	Sony IMX421
센서 아키텍처 (소재)	cmos
셔터 유형	Global shutter (GS)
센서 크기	8.8 × 6.6 mm (10.8 mm, Type 2/3)
픽셀 크기	4.50 μm × 4.50 μm

픽셀 형식

센서 비트 심도	10-bit, 12-bit, 8-bit
모노크롬 픽셀 형식	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV 픽셀 형식	UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB 픽셀 형식	BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
베이어 픽셀 형식	BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

이미징 성능

양자 효율 @ 529 nm

73 %

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도

Mainly depends on hardware and register settings.

노출 시간

17 μ s to 10 s

게인

0.0 dB to 48.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인

2 programmable GPIOs

I/O 커넥터

Coax, STP

전원 공급 장치

5 VDC over MIPI CSI-2

전력 소비

Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

작동 조건

작동 온도 (하우징)

-20 °C to 65 °C ((housing))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)

41 × 29 × 29

렌즈 마운트

C-Mount, CS-Mount

무게

70 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM)

256 KByte

비휘발성 메모리 (플래시)

1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스

FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Quantum Efficiency



