Allied Vision

Alvium C

Alvium 1800 C-235



Alvium 1800 C-235 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX174 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

일반

모델	Alvium 1800 C-235
제품 시리즈	Alvium C
상태	Available

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Color, Mono
스펙트럼	Visible
스펙트럼 범위	300 nm to 1100 nm
해상도	1,936 × 1,216 (2.40 MP)
센서 모델	Sony IMX174
센서 아키텍처 (소재)	cmos
셔터 유형	Global shutter (GS)
센서 크기	11.3 × 7.1 mm (13.4 mm, Type 1/1.2)
픽셀 크기	5.86 µm × 5.86 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도	10-bit, 12-bit
모노크롬 픽셀 형식	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV 픽셀 형식	UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB 픽셀 형식	BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
베이어 픽셀 형식	BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도	155 fps
노출 시간	19 µs to 10 s
게인	0.0 dB to 48.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인	2 programmable GPIOs
전원 공급 장치	5 VDC over MIPI CSI-2
전력 소비	Typical: 1.9 W

작동 조건

작동 온도 (하우징)	-20 °C to 65 °C ((housing))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)	26 × 29 × 29
렌즈 마운트	C-Mount, CS-Mount
무게	40 g


온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM)	256 KByte
비휘발성 메모리 (플래시)	1024 KByte


인터페이스


디지털 인터페이스	MIPI CSI-2, up to 4 lanes


Quantum Efficiency





Technical Drawing

















Allied Vision