



Alvium C

Alvium 1800 C-130 VSWIR

Alvium 1800 C-130 VSWIR innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX990 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

일반

모델	Alvium 1800 C-130 VSWIR
제품 시리즈	Alvium C
상태	Available

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Mono
스펙트럼	SWIR, Visible SWIR
스펙트럼 범위	400 nm to 1700 nm
해상도	1,296 × 1,032 (1.30 MP)
센서 모델	Sony IMX990 InGaAs
센서 아키텍처 (소재)	cmos-ingaas
셔터 유형	Global shutter (GS)
센서 크기	6.4 × 5.1 mm (8.2 mm, Type 1/2)
픽셀 크기	5.00 μm × 5.00 μm

픽셀 형식

센서 비트 심도	10-bit, 12-bit, 8-bit
모노크롬 픽셀 형식	GREY, Mono8 (default), RAW10, RAW12, RAW8 (default), Y10, Y12

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도	130 fps
노출 시간	15 μs to 10 s

타이밍 및 게인

게인	0.0 dB to 42.0 dB
----	-------------------

I/O 및 전원

비절연 라인	2 programmable GPIOs
--------	----------------------

전원 공급 장치	5 VDC over MIPI CSI-2
----------	-----------------------

전력 소비	Typical: 1.9 W
-------	----------------

작동 조건

작동 온도 (하우징)	-20 °C to 55 °C ((housing))
-------------	-----------------------------

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)	26 × 29 × 29
----------------------	--------------

렌즈 마운트	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
--------	----------------------------

무게	40 g
----	------

온보드 메모리 및 FPGA


이미지 버퍼 (RAM)	256 KByte
--------------	-----------

비휘발성 메모리 (플래시)	1024 KByte
----------------	------------

인터페이스

디지털 인터페이스	MIPI CSI-2, up to 4 lanes
-----------	---------------------------

Quantum Efficiency



Technical Drawing

