Allied Vision

# Alvium C

## Alvium 1800 C-320 VSWIR



Alvium 1800 C-320 VSWIR innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX993 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

## 일반

| | |
|---|---|
| 모델 | Alvium 1800 C-320 VSWIR |
| 제품 시리즈 | Alvium C |
| 상태 | Available |

## 센서

| | |
|---|---|
| 센서 유형 | Area scan |
| 크로마 | Mono |
| 스펙트럼 | SWIR, Visible SWIR |
| 스펙트럼 범위 | 400 nm to 1700 nm |
| 해상도 | 2,080 × 1,544 (3.20 MP) |
| 센서 모델 | Sony IMX993 \| InGaAs |
| 센서 아키텍처 (소재) | cmos-ingaas |
| 셔터 유형 | Global shutter (GS) |
| 센서 크기 | 7.2 × 5.3 mm (8.9 mm, Type 1/1.8) |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm × 3.45 µm |

## 픽셀 형식

| | |
|---|---|
| 센서 비트 심도 | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| 모노크롬 픽셀 형식 | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |

## 타이밍 및 게인

| | |
|---|---|
| 최대 프레임 속도 | 131 fps |
| 노출 시간 | 33 µs to 10 s |

## 타이밍 및 게인

| | |
|---|---|
| 게인 | 0.0 dB to 42.0 dB |

## I/O 및 전원

| | |
|---|---|
| 비절연 라인 | 2 programmable GPIOs |
| 전원 공급 장치 | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| 전력 소비 | Typical: 2.6 W |

## 작동 조건

| | |
|---|---|
| 작동 온도 (하우징) | -20 °C to 55 °C ((housing)) |

## 기계적 특성

| | |
|---|---|
| 본체 치수 (L x W x H mm) | 26 × 29 × 29 |
| 렌즈 마운트 | C-Mount, CS-Mount |
| 무게 | 40 g |


## 온보드 메모리 및 FPGA

| | |
|---|---|
| 이미지 버퍼 (RAM) | 256 KByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시) | 1024 KByte |

## 인터페이스

| | |
|---|---|
| 디지털 인터페이스 | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |

## Quantum Efficiency



# Technical Drawing

