



Alvium 1800 U

Alvium 1800 U-530 VSWIR

Alvium 1800 U-530 VSWIR innovative USB camera with Sony IMX992 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

일반

모델	Alvium 1800 U-530 VSWIR
제품 시리즈	Alvium 1800 U
상태	Available

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Mono
스펙트럼	SWIR, Visible SWIR
스펙트럼 범위	400 nm to 1700 nm
해상도	2,592 × 2,056 (5.30 MP)
센서 모델	Sony IMX992 InGaAs
센서 아키텍처 (소재)	InGaAs
셔터 유형	Global Shutter
센서 크기	11.4 mm ø (Type 1/1.4)
픽셀 크기	3.45 µm × 3.45 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도	8-bit, 10-bit, 12-bit; Adaptive (10-bit, 12-bit)
모노크롬 픽셀 형식	Mono8 (default), Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도	77 fps
-----------	--------

I/O 및 전원

비절연 라인	4 programmable GPIOs
전원 공급 장치	Power over USB 3.1 Gen 1 External power 5.0 V
전력 소비	USB power: 2.9 W (typical) External power: 2.9 W (typical)

작동 조건

작동 온도 (하우징)	-20 °C to 65 °C ((housing))
-------------	-----------------------------

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)	38 × 29 × 29
렌즈 마운트	C-Mount, CS-Mount
무게	65 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM)	256 KByte
비휘발성 메모리 (플래시)	1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스	usb3.0
비전 표준	USB3 Vision

Quantum Efficiency



Technical Drawing

