



Alvium FP3

Alvium FP3-895

Alvium FP3-895 innovative FPD-Link III camera with Sony IMX267 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

일반

모델	Alvium FP3-895
제품 시리즈	Alvium FP3
상태	Available

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Color, Mono
스펙트럼	Visible
스펙트럼 범위	300 nm to 1100 nm
해상도	4,112 × 2,176 (8.90 MP)
센서 모델	Sony IMX267
센서 아키텍처 (소재)	cmos
셔터 유형	Global shutter (GS)
센서 크기	14.2 × 7.5 mm (16 mm, Type 1)
픽셀 크기	3.45 μm × 3.45 μm

픽셀 형식

센서 비트 심도	12-bit
모노크롬 픽셀 형식	GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV 픽셀 형식	UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB 픽셀 형식	BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
베이어 픽셀 형식	BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도	Mainly depends on hardware and register settings.
노출 시간	29 μ s to 10 s
게인	0.0 dB to 48.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인	2 programmable GPIOs
I/O 커넥터	Coax, STP
전원 공급 장치	5 VDC over MIPI CSI-2
전력 소비	Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

작동 조건

작동 온도 (하우징)	-20 °C to 65 °C ((housing))
-------------	-----------------------------

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)	41 × 29 × 29
렌즈 마운트	C-Mount, CS-Mount
무게	70 g


온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM)	256 KByte
비휘발성 메모리 (플래시)	1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스	FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes
-----------	--

Quantum Efficiency



Technical Drawing

