Allied Vision

# Alvium G1

## Alvium G1-240



Alvium G1-240 innovative GigE camera with Sony IMX392 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

## 일반

| | |
|---|---|
| 모델 | Alvium G1-240 |
| 제품 시리즈 | Alvium G1 |
| 상태 | Available |

## 센서

| | |
|---|---|
| 센서 유형 | Area scan |
| 크로마 | Color, Mono |
| 스펙트럼 | Visible |
| 스펙트럼 범위 | 300 nm to 1100 nm |
| 해상도 | 1,936 × 1,216 (2.40 MP) |
| 센서 모델 | Sony IMX392 |
| 센서 아키텍처 (소재) | cmos |
| 셔터 유형 | Global shutter (GS) |
| 센서 크기 | 6.7 × 4.2 mm (7.9 mm, Type 1/2.3) |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm × 3.45 µm |

## 픽셀 형식

| | |
|---|---|
| 센서 비트 심도 | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| YUV 픽셀 형식 | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGB 픽셀 형식 | BGR8, RGB8 (default) |
| 베이어 픽셀 형식 | BayerRG12 |

## 이미징 성능

| | |
|---|---|
| 양자 효율 @ 529 nm | 64 % |

## 타이밍 및 게인

| | |
|---|---|
| 최대 프레임 속도 | 50 fps |
| 노출 시간 | 30 µs to 10 s |
| 게인 | 0.0 dB to 48.0 dB |

## I/O 및 전원

| | |
|---|---|
| 비절연 라인 | 2 GPIOs (LVTTL) |
| 광절연 라인 | 1 input, 1 output |
| 전원 공급 장치 | 10.8 to 26.4 VDC AUX \| IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| 전력 소비 | External power: 3.6 W at 12 VDC (typical) \| Power over Ethernet: 4.0 W (typical) |

## 작동 조건

| | |
|---|---|
| 작동 온도 (하우징) | -20 °C to 65 °C ((housing)) |

## 기계적 특성

| | |
|---|---|
| 본체 치수 (L x W x H mm) | 41 × 29 × 29 |
| 렌즈 마운트 | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| 무게 | 70 g |


## 온보드 메모리 및 FPGA

| | |
|---|---|
| 이미지 버퍼 (RAM) | 32 MByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시) | 1024 KByte |

## 인터페이스

| | |
|---|---|
| 디지털 인터페이스 | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |

## Quantum Efficiency



# Technical Drawing

