Allied Vision

Alvium G1

Alvium G1-131



Alvium G1-131 innovative GigE camera with e2v EV76C560 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

일반

모델	Alvium G1-131
제품 시리즈	Alvium G1
상태	Available

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Color, Mono
스펙트럼	Visible
스펙트럼 범위	300 nm to 1100 nm
해상도	1,280 × 1,024 (1.30 MP)
센서 모델	Teledyne e2v EV76C560
센서 아키텍처 (소재)	cmos
셔터 유형	Global shutter (GS)
센서 크기	6.9 × 5.5 mm (8.7 mm, Type 1/1.8)
픽셀 크기	5.30 µm × 5.30 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도	10-bit
YUV 픽셀 형식	YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGB 픽셀 형식	BGR8, RGB8 (default)
베이어 픽셀 형식	BayerRG12

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도	60 fps
노출 시간	16 µs to 1 s
게인	0.0 dB to 12.5 dB

I/O 및 전원

비절연 라인	2 GPIOs (LVTTL)
광절연 라인	1 input, 1 output
전원 공급 장치	10.8 to 26.4 VDC AUX or IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
전력 소비	External power: 2.2 W (typical) | Power over Ethernet: 2.5 W (typical)

작동 조건

작동 온도 (하우징)	-20 °C to 65 °C ((housing))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)	41 × 29 × 29
렌즈 마운트	C-Mount, CS-Mount, S-Mount
무게	70 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM)	32 MByte
비휘발성 메모리 (플래시)	1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Quantum Efficiency



Technical Drawing













