

EXO GigE

exo902MGE



일반

모델	exo902MGE
제품 코드	F002427
제품 시리즈	EXO GigE
상태	Available

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Mono
스펙트럼	Visible
스펙트럼 범위	400 nm to 1000 nm
해상도	6,048 × 2,048 (12.40 MP)
센서 모델	Sony IMX902
센서 아키텍처 (소재)	cmos
셔터 유형	Global shutter (GS)
센서 크기	16.57 × 5.61 mm (17.5 mm, Type 1.1)
픽셀 크기	2.74 μm × 2.74 μm

픽셀 형식

센서 비트 심도	8-bit, 12-bit
모노크롬 픽셀 형식	mono8, mono12packed

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도	10 fps
최대 프레임 속도 (버스트)	28 fps
노출 시간	19 μs to 60 s

타이밍 및 게인

게인	0.0 dB to 48.0 dB
----	-------------------

I/O 및 전원

비절연 라인	0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
특정 비절연 라인	1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
광절연 라인	1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 커넥터	12-pin Hirose HR10A-10P-12S
전원 공급 장치	10 to 25VDC, Power over Ethernet
전력 소비	External: 5 W (typical)

작동 조건

작동 온도 (하우징)	-10 °C to 60 °C
-------------	-----------------

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)	43 × 50 × 50
필터/보호 유리	None
IP 등급	IP40
렌즈 마운트	C-Mount
무게	140 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM)	192 MByte
비휘발성 메모리 (플래시)	32 MByte

인터페이스

디지털 인터페이스	gige
인터페이스 커넥터	(RJ-45)
비전 표준	GigE Vision

FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드	manual, auto, external
게인 모드	auto, manual

FW 기능 - 이미지 제어

이미지 제어 기능

roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW 기능 - 카메라 제어


트리거 모드/동기화

internal, software, external





카메라 제어 기능




PTP, BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

Quantum Efficiency



Technical Drawing





I/O pin assignment



1	VIN -	(GND)	7	OUT 1	(open drain)
2	VIN +	(10 V to 25 V DC)	8	OUT 2	(open drain)
3	IN 4	(RXD RS232)	9	IN 3 +	(opto In +)
4	OUT 4	(TXD RS232)	10	IN 3 -	(opto In -)
5	IN 1	(0-24V)	11	OUT 3	(open drain)
6	IN 2	(0-24V)	12	OUT 0	(open drain)