



Alvium G5

Alvium G5-203

Alvium G5-203 innovative 5GBASE-T camera with Sony IMX422 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

일반

모델	Alvium G5-203
제품 시리즈	Alvium G5
상태	Available

센서

센서 유형	Area scan
크로마	Color, Mono
스펙트럼	Visible
스펙트럼 범위	300 nm to 1100 nm
해상도	1,632 × 1,248 (2.00 MP)
센서 모델	Sony IMX422
센서 아키텍처 (소재)	cmos
셔터 유형	Global shutter (GS)
센서 크기	7.3 × 5.6 mm (9.2 mm, Type 1/1.7)
픽셀 크기	4.50 μm × 4.50 μm

픽셀 형식

센서 비트 심도	10-bit, 12-bit, 8-bit
YUV 픽셀 형식	YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGB 픽셀 형식	BGR8, RGB8 (default)
베이어 픽셀 형식	BayerRG12

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도	225 fps
노출 시간	18 μ s to 10 s
게인	0.0 dB to 48.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인	2 GPIOs (LVTTL)
광절연 라인	1 input, 1 output
전원 공급 장치	10.8 to 26.4 VDC AUX IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
전력 소비	External power: 6.3 W at 12 VDC (typical) Power over Ethernet: 6.9 W (typical)

작동 조건

작동 온도 (하우징)	-20 °C to 60 °C ((housing))
-------------	-----------------------------

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm)	60 × 29 × 29
렌즈 마운트	C-Mount, CS-Mount
무게	100 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM)	512 MByte
비휘발성 메모리 (플래시)	1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스	IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
-----------	---

Quantum Efficiency



Technical Drawing

